

IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y 分配器、ハイブリッド 10 極インサート付属、IEC
61076-3-117 ver.14 準拠の金属製プッシュプルプラグコ
ネクタ対応 FreeCon バージョン

一般注文データ

バージョン	Y 分電器, FreeCon, ハイブリッド, IP65
注文番号	1312580000
種別	IE-CD-V14MHYB-Y-MA
GTIN (EAN)	4050118115208
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:07:08 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 715 g

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-117 Var. 14

ハイブリッドコネクタ技術仕様

シールド (ハイブリッドコネクタ)	360° shield contact	シールド材質 (ハイブリッドコネクタ)	NBR
ハウジングベース素材 (ハイブリッドコネクタ)	亜鉛ダイカスト (フランジ), PA 66	プラグサイクル (ハイブリッドコネクタ)	500
保護度合い (ハイブリッドコネクタ)	IP65	定格電圧 (DIN EN 61984) (ハイブリッドコネクタ)	24 V
定格電流 (ハイブリッドコネクタ)	接点につき3 A	接点抵抗 (ハイブリッドコネクタ)	≤ 10 mΩ
接点材質 (ハイブリッドコネクタ)	銅合金	極数	10

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	アルミニウムプロファイル, カバー: ダイカスト亜鉛、塗装
保護度合い	IP65	取り付け方式	ねじ取り付け
色	銀色		

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/04 6:07:08 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-CD-V14MHYB-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

