

CC-M 85/27 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MetalliCards は幅広いラベル表示要件を満たし、アルミニウムまたはステンレススチールでご用意しています。クロムコーティングされたアルミニウム製タグは、特に多色印刷とは対照的に、さまざまなアプリケーションに適した安価な代替品です。

技術要求の厳しい化学・プロセス業界では、卓越した抵抗特性を持つステンレススチールの MetalliCard を使用すれば安全です。このフォーマットは、システム識別スペクトル全体のニーズに対応します。小型機器やプレート種別に関係なく、高品質のマーキング処理が可能です。MetalliCard は、最適な設置の特性も提供します。MetalliCard は、さまざまな次の固定オプションのおかげで総合的に使用できます。タグホルダーまたはレールを使用したボンディング、リベット、またはステンレススチールケーブルストラップと組み合わせたリベットが挙げられます。

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------------------|
| バージョン | MetalliCard, デバイスマーカー, 27 x 85 mm, 銀色 |
| 注文番号 | 1327670000 |
| 種別 | CC-M 85/27 ST |
| GTIN (EAN) | 4050118132557 |
| 数量 | 80 Stück |

CC-M 85/27 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ | 0.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.02 inch |
| 高さ | 27 mm | 高さ (インチ) | 1.063 inch |
| 幅 | 85 mm | 幅 (インチ) | 3.346 inch |
| 正味重量 | 8.35 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -55...130 °C |
|--------|--------------|

一般データ

| | | |
|-----------------|---|-------------|
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム | MetalliCard |
| ラベリングフィールドのサイズ | 83.8 x 25.3 mm | |
| 動作温度範囲 | -55...130 °C | |
| 動作温度範囲、最大 | 130 °C | |
| 動作温度範囲、最小 | -55 °C | |
| 幅 | 85 mm | |
| 推奨業種 | エネルギー, プロセス | |
| 材質 | マイクロエッチング加工ステンレススチール1.4301 (ST), ステンレススチール 1.4301 | |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 MetalliCard = デバイスマーカー | |
| 色 | 銀色 | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

CC-M 85/27 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例



CC-M 85/27 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

補完製品



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 種別 | DKB CC 85/27 | バージョン |
| 注文番号 | 1226620000 | MetalliCard, 接着ストリップ, 27 x 85 mm, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4050118170702 | |
| 数量 | 100 Stück | |
| 種別 | INLAY CC-M 85/27 | |
| 注文番号 | 1341050000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118145168 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | PRIMER CC-M | |
| 注文番号 | 2068020000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118416534 | |
| 数量 | 100 Stück | |
| 種別 | INLAY CC-M UNIVERSAL | |
| 注文番号 | 1341120000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118145458 | |
| 数量 | 1 Stück | |