

## CC-M 15/60 2X3 ST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MetalliCards は幅広いラベル表示要件を満たし、アルミニウムまたはステンレススチールでご用意しています。クロムコーティングされたアルミニウム製タグは、特に多色印刷とは対照的に、さまざまなアプリケーションに適した安価な代替品です。

技術要求の厳しい化学・プロセス業界では、卓越した抵抗特性を持つステンレススチールの MetalliCard を使用すれば安全です。このフォーマットは、システム識別スペクトル全体のニーズに対応します。小型機器やプレート種別に関係なく、高品質のマーキング処理が可能です。MetalliCard は、最適な設置の特性も提供します。MetalliCard は、さまざまな次の固定オプションのおかげで総合的に使用できます。タグホルダーまたはレールを使用したボンディング、リベット、またはステンレススチールケーブルストラップと組み合わせたリベットが挙げられます。

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| バージョン      | MetalliCard, デバイスマーカー, 15 x 60 mm, 銀色 |
| 注文番号       | <a href="#">1327890000</a>            |
| 種別         | CC-M 15/60 2X3 ST                     |
| GTIN (EAN) | 4050118132731                         |
| 数量         | 200 Stück                             |

## CC-M 15/60 2X3 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |        |           |            |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ   | 0.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.02 inch  |
| 高さ   | 15 mm  | 高さ (インチ)  | 0.591 inch |
| 幅    | 60 mm  | 幅 (インチ)   | 2.362 inch |
| 正味重量 | 3.18 g |           |            |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -55...130 °C |
|--------|--------------|

## 一般データ

|                 |                          |             |
|-----------------|--------------------------|-------------|
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム                   | MetalliCard |
| ラベリングフィールドのサイズ  | 15.2 x 57.2 mm           |             |
| 動作温度範囲          | -55...130 °C             |             |
| 動作温度範囲、最大       | 130 °C                   |             |
| 動作温度範囲、最小       | -55 °C                   |             |
| 幅               | 60 mm                    |             |
| 推奨業種            | エネルギー、プロセス               |             |
| 材質              | ステンレススチール 1.4301         |             |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 MetalliCard = デバイスマーカー |             |
| 色               | 銀色                       |             |

## 装置マーカー

|      |        |
|------|--------|
| 穿孔直径 | 3.3 mm |
|------|--------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|             |  |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## CC-M 15/60 2X3 ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 使用例



## CC-M 15/60 2X3 ST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 補完製品



## 一般注文データ

種別 INLAY CC-M 15/60

注文番号 [1341080000](#)

GTIN (EAN) 4050118145380

数量 1 Stück

種別 PRIMER CC-M

注文番号 [2068020000](#)

GTIN (EAN) 4050118416534

数量 100 Stück

種別 INLAY CC-M UNIVERSAL

注文番号 [1341120000](#)

GTIN (EAN) 4050118145458

数量 1 Stück