

DKB CC DIA 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	MetalliCard, 接着ストリップ, 透明
注文番号	1341180000
種別	DKB CC DIA 30
GTIN (EAN)	4050118145618
数量	200 Stück

作成日 2024/07/04 8:34:01 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

DKB CC DIA 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.01 mm	奥行き (インチ)	0 inch
直径	30 mm	正味重量	0.275 g

温度

動作温度範囲	-40...160 °C
--------	--------------

一般データ

バージョン	自己接着型	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	MetalliCard
動作温度範囲	-40...160 °C	
動作温度範囲、最大	160 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
接着剤	変性アクリレート	
推奨業種	エネルギー, プロセス	
材質	ポリエステルフィルム	
組み合わせごとのマーカース数	1 MetalliCard = 接着ストリップ	
色	透明	

装置マーカース

直径	30 mm
----	-------

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

DKB CC DIA 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例

