

## VH 4.2/4/2.8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 4 mm, 高さ: 4 mm, 深さ: 4.2 mm, 極数: 1, 銅 |
| 注文番号       | <a href="#">1345800000</a>                                 |
| 種別         | VH 4.2/4/2.8   |
| GTIN (EAN) | 4008190070403  |
| 数量         | 100 Stück  |

作成日 2024/07/24 11:48:47 CEST

## VH 4.2/4/2.8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|    |        |           |            |
|----|--------|-----------|------------|
| 深さ | 4.2 mm | 奥行き (インチ) | 0.165 inch |
| 高さ | 4 mm   | 高さ (インチ)  | 0.157 inch |
| 幅  | 4 mm   | 幅 (インチ)   | 0.157 inch |
| 直径 | 4 mm   | 正味重量      | 0.22 g     |

## 温度

|      |                |
|------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C |
|------|----------------|

## システム仕様

|       |         |
|-------|---------|
| バージョン | 交差接続リンク |
|-------|---------|

## 全般

|    |   |         |      |
|----|---|---------|------|
| 極数 | 1 | 設置アドバイス | 直接実装 |
|----|---|---------|------|

## 寸法

|    |      |
|----|------|
| 直径 | 4 mm |
|----|------|

## 材料データ

|    |   |   |     |
|----|---|---|-----|
| 材質 | 銅 | 色 | グレー |
|----|---|---|-----|

## 渡り配線コネクタ

|         |   |    |          |
|---------|---|----|----------|
| 交差接続端子数 | 1 | 種別 | 渡り配線コネクタ |
|---------|---|----|----------|

## 追加の技術データ

|         |      |           |     |
|---------|------|-----------|-----|
| 固定形式    | ねじ込み | 爆発試験バージョン | いいえ |
| 設置アドバイス | 直接実装 |           |     |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

作成日 2024/07/24 11:48:47 CEST

## VH 4.2/4/2.8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

|             |   |
|-------------|---|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| ユーザ文書       | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |