

PAC-UNIV-D37M-F-6M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 12.2 ± 1 mm
注文番号	1350440060
種別	PAC-UNIV-D37M-F-6M
GTIN (EAN)	4032248235063
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 7:28:22 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PAC-UNIV-D37M-F-6M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	1,400 g
------	---------

温度

保管温度	-10...60 °C	動作温度	-10...50
------	-------------	------	----------

一般データ

インターフェースコネクタ	SUB-D MALE 37P	ケーブル	ケーブルLiYCY
ケーブル長	6	コネクタ PLC 側	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²)
外径	12.2 ± 1 mm	導体断面積	0.25 mm ²
最適	アナログ信号	材質	PVC
極数、最小	37 極		

電気データ

パス当たりの許容電流強度、最大	1 A	動作電圧	≤60 V ≤ 25 V AC
合計電流、最大	3 A	定格電圧	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
容量配線 / シールド	300 pF/m	容量配線 / 配線	300 pF/m
抵抗	80 m/m		

分類

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	Colours chart
カタログ	Catalogues in PDF-format