

PAC-UNIV-D25F-F-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 10.15 ± 1 mm
注文番号	1350490035
種別	PAC-UNIV-D25F-F-3M5
GTIN (EAN)	4032248295593
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 8:07:05 CEST

PAC-UNIV-D25F-F-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 572 g

温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50

一般データ

インターフェースコネクタ	SUB-D FEMALE 25P	ケーブル	ケーブルLiYCY
ケーブル長	3.5	コネクタ PLC 側	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²)
外径	10.15 ± 1 mm	導体断面積	0.25 mm ²
最適	アナログ信号	材質	PVC
極数、最小	25 極		

電気データ

パス当たりの許容電流強度、最大	1 A	動作電圧	≤60 V ≤ 25 V AC
合計電流、最大	3 A	定格電圧	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
容量配線 / シールド	300 pF/m	容量配線 / 配線	300 pF/m
抵抗	80 m/m		

分類

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20
ECLASS 14.0	27-24-22-20		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	Colours chart
カタログ	Catalogues in PDF-format