

TW PRV4 +++++

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



仕切板は、回路の光分離に使用されるか、または隣接する渡り配線コネクタからの電氣的絶縁に使用されます。エンドプレートとは対照的に、輪郭は隣接する端子台よりも大きくなる場合があります。ただし、アプリケーション内で必要な空気パスおよびクリープパスを維持できなくなるため、この値は小さくしないでください。

一般注文データ

バージョン	Pシリーズ, 隔壁, グレー, 2 mm, 印刷済み, +++++, 水平
注文番号	1350540000
種別	TW PRV4 +++++
GTIN (EAN)	4050118155419
数量	10 Stück

作成日 2024/07/07 0:22:09 CEST

TW PRV4 +++++

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	41.1 mm	奥行き (インチ)	1.618 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.756 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.079 inch
正味重量	4.63 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	125 °C		

システム仕様

バージョン	印刷済み, +++++, 水平
-------	-----------------

材料データ

材質	ポリカーボネート	色	グレー
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

嵌合仕様	はい
------	----

分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format

TW PRV4 ++++

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

