

HEVB ASK1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



レバーリンクは、ふたつの絶縁レバーの機械的接続を提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | 操作ツール, レバーコネクタ |
| 注文番号 | 1359500000 |
| 種別 | HEVB ASK1 |
| GTIN (EAN) | 4008190039967 |
| 数量 | 50 Stück |

作成日 2024/08/27 19:58:11 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HEVB ASK1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 3.17 mm | 奥行き (インチ) | 0.125 inch |
| 高さ | 8.2 mm | 高さ (インチ) | 0.323 inch |
| 幅 | 15 | 幅 (インチ) | 0.591 inch |
| 正味重量 | 0.3 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 連続動作温度、最小 | -50 |
| 連続動作温度、最大 | 100 | | |

全般

| | |
|---------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装 |
|---------|------|

材料データ

| | | | |
|----|-------|---|----|
| 材質 | PA 66 | 色 | 黒色 |
|----|-------|---|----|

追加の技術データ

| | |
|---------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装 |
|---------|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000149 | ETIM 7.0 | EC000149 |
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 13.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------|---|
| ユーザ文書 | StorageConditionsTerminalBlocks |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |