

C300-36B-F-2S-M34-5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

配線済ケーブルを使用すると、Honeywell C300 IOTA (入力出力端子組立品) とワイドミュラー FTA (フィールド端子組立品) をすばやく簡単に、障害なしで接続できます。ケーブルは、シングルまたはデュアルコネクタを使用したり、フリーの端と端のフェールールを使用したりできます。

フードは扱いやすく、IOTA との堅固な接続を提供します。また、ゲージサイズや長さが異なるケーブルを 50 m まで使用することも可能です。

一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 0.34 mm ²
注文番号	1373780050
種別	C300-36B-F-2S-M34-5M
GTIN (EAN)	4032248398430
数量	1 Stück

C300-36B-F-2S-M34-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 1,670 g

温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50 °C

一般データ

インターフェースコネクタ	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL, BLC 5.08/4/180BR BK	ケーブル	ケーブルLiYCY
ケーブル長	5 m	コネクタ PLC 側	H0.34/10 (FERRULES 0.34mm ²)
外径	13.9 1 mm	導体断面積	0.34 mm ²
最適	デジタル信号	材質	PVC
極数、最小	36 極		

電気データ

パス当たりの許容電流強度、最大	1 A	動作電圧	≤250 V ≤ 250 V AC
合計電流、最大	4 A	定格電圧	≤ 250 V _{dc} ≤ 250 V _{ac}
容量配線 / シールド	300 pF/m	容量配線 / 配線	300 pF/m
抵抗	57 m/m	高電圧テスト	1 KV/1s

分類

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20
ECLASS 14.0	27-24-22-20		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 準拠

承認

ROHS 適合

ダウンロード

製品変更通知 [Product modification for PAC-NAI, PAC-HONEYWELL and C300 Pre-Assembled Cables](#)
ユーザ文書 [Colours chart](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)