

SAI-TMCGK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | プレスツール, 4インデントクリンプ |
| 注文番号 | 1381670000 |
| 種別 | SAI-TMCGK |
| GTIN (EAN) | 4050118183757 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/07/24 9:58:25 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-TMCGK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|------------|
| 長さ | 178 mm | 長さ (インチ) | 7.008 inch |
| 正味重量 | 634 g | | |

技術データ

| | |
|-------|------------------|
| バージョン | 機械式、交換可能なインサートなし |
|-------|------------------|

ツールデータクリンピング

| | | | |
|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| クリンプタイプ/プロファイル | 4インデントクリンプ | フェルール断面積、最大. | 0.82 mm ² |
| フェルール断面積、最小. | 0.08 mm ² | | |

接点の説明

| | | | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 導体横断面、最小. AWG | AWG 12 | 導体直径、最大. AWG | AWG 26 |
| 接点タイプ | 回転した接点 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

ダウンロード

| | |
|--------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |