

KLIPPON COPL 404012

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガasket
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
-
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | KLIPPONPOK, 接地プレート, その他, 高さ: 85.5 mm, 幅: 722 mm, 深さ: 0.8 mm, 材質: 真鍮, 研磨, 未処理 |
| 注文番号 | 1391070000 |
| 種別 | KLIPPON COPL 404012 |
| GTIN (EAN) | 4050118191226 |
| 数量 | 5 Stück |

KLIPPON COPL 404012

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|-------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.8 mm | 奥行き (インチ) | 0.031 inch |
| 高さ | 85.5 mm | 高さ (インチ) | 3.366 inch |
| 幅 | 722 mm | 幅 (インチ) | 28.425 inch |
| 壁厚、最小 | 0.8 mm | 壁厚、最大 | 0.8 mm |
| 正味重量 | 81 g | | |

一般的な情報

| | | | |
|------|---------|-------|--------|
| 材質 | 真鍮 | 素材の厚み | 0.8 mm |
| 表面仕上 | 研磨, 未処理 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002623 | ETIM 7.0 | EC002623 |
| ETIM 8.0 | EC002623 | ETIM 9.0 | EC002623 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-28-14 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-64 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-14 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-14 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-14 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-14 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | |