

WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバークレー, 192 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 46.00, 絶縁: 11 kV, 幅: 10 mm
注文番号	1393020000
種別	WQV 70N/5/3/1
GTIN (EAN)	4050118359251
数量	5 Stück

作成日 2024/09/04 4:39:13 CEST

WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	28.8 mm	奥行き (インチ)	1.134 inch
高さ	92 mm	高さ (インチ)	3.622 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.394 inch
正味重量	48.43 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

全般

極数	3	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	46 mm
--------------	-------

材料データ

材質	錫メッキ銅	色	シルバークレー
----	-------	---	---------

渡り配線コネクタ

交差接続端子数	3
---------	---

評価データ

定格電流	192 A
------	-------

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
------	------	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/09/04 4:39:13 CEST

WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks Instruction
カタログ	Catalogues in PDF-format

WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ディスタンススリーブ



一般注文データ

種別	VH 25.2/8/6.4	バージョン
注文番号	1967110000	Wモデルシリーズ, スペーサスリーブ
GTIN (EAN)	4032248739196	
数量	5 Stück	