

PF RS 80 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



細線仕様 - さらに細線仕様 - プロファイル形式
プロファイル形式モジュール - 色分けされた透明なプラスチックプロファイルとキャリアモジュールで構成される
細線仕様モジュラーシステム

標準ピッチの組合せを任意の配置で並列配置し、ミリメートル単位で正確にカットしたメタル製品を組み合わせることで、細線仕様で経済的バランスが完全に保たれます：

- ピッチプロファイルの標準幅は 5 mm ~ 45 mm の範囲で、すべての標準 PCB フォーマットを取り付けることができます。
- 可変性を有する多様な高さは、大型エレクトロニクスでも、最大の部品密度を確保します。
- さまざまな取り付け方法があり、端子レール上にコンポーネントを取り付けるのと同じくらい簡単に、エンクロージャーを直接取り付けられます
- 固定式フードは、外部からの影響からモジュールを確実に保護します

成功への対策：可変プロファイル + モジュールフォームのコンポーネント = PCB の大きな表面積を提供する柔軟なエンクロージャーコンセプト。

モジュラーコンセプトは、スペース要件の大きいモジュールに対応して設計され、コンポーネントの数量や幅が小さい場合に適しています。

一般注文データ

バージョン	取り付けレールハウジング, RS 80 ベールグリーン, 押し出しプロファイル, 幅: 2000 mm
注文番号	1396730000
種別	PF RS 80 GN 2000MM
GTIN (EAN)	4050118202229
数量	2 m

PF RS 80 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	15.7 mm	奥行き (インチ)	0.618 inch
高さ	84 mm	高さ (インチ)	3.307 inch
幅	2,000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	156 g		

一般データ

カラーチャート (類似) 色	RAL 6021 ペールグリーン	保護度合い	IP20がインストール済み
-------------------	---------------------	-------	---------------

分類

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

重要なメモ

製品情報

3つの高さが、カバープロファイルとエンドプレートに対して使用可能：
TS 取り付け (カバーなし)：TS 32 = 45 mm、TS35x7.5 = 40.5 mm
TS 取り付け (ローカバー付属)：TS 32 = 72 mm、TS 35x7.5 = 67.5 mm
TS 取り付け (ハイカバー付属)：TS 32 = 91 mm、TS 35x7.5 = 86.5 mm
直接取り付け、ロー/ハイカバーなし：17 / 44 / 63 mm
PCB 寸法：
厚さ：1.6 (±0.2) mm、幅：67.8 (+0.2) mm
RS 部寸法 = プリント基板長 - 4.5 mm
ADP 部寸法 = 基板長 - 2 mm
例：
PCB 長さ 160 mm、RS 部 = 155.5 mm、ADP 部 = 158 mm

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

PF RS 80 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

