

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



使用金属の中で、銅は最も電気伝導率が良く、最も高い短絡抵抗となります。これにより、最も広く用いられるバリエーションが銅製バスバーとなります。

一般注文データ

バージョン	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 2000 mm, 深さ: 3 mm, 銅
注文番号	1397000000
種別	SSCH 10X3X2000 CU VERZ.
GTIN (EAN)	4008190161170
数量	2 m

作成日 2024/07/24 12:03:28 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.118 inch
高さ	2,000 mm	高さ (インチ)	78.74 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.394 inch
正味重量	0.02 g		

全般

表面仕上	錫メッキ	設置アドバイス	直接実装
------	------	---------	------

材料データ

材質	銅	表面仕上	錫メッキ
色	銀色		

評価データ

定格電流	140 A
------	-------

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

非絶縁



非絶縁バスバーのタップオフ端子には、バスバー上の導体を接続する省スペース仕様のオプションが用意されています。

一般注文データ

種別	ZB 4	バージョン
注文番号	0316500000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 5.3 mm,
GTIN (EAN)	4008190061999	M 3, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 35/M6X16	バージョン
注文番号	0266500000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 14 mm,
GTIN (EAN)	4008190102814	M 6, スチール
数量	20 Stück	
種別	ZB 16 ZKSC	バージョン
注文番号	0316600000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190145989	M 4, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZBE 6	バージョン
注文番号	0459500000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190032692	M 4, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 10 F.10X3/10X5/10X10	バージョン
注文番号	1261300000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190180201	M 4, スチール
数量	50 Stück	

バスバーカバー



ビル設置配線

ビル設置配線には、10 × 3 銅レールを中心に、設置端子台、中立導体用端子台、分電器用端子台からバスバーやバスバーホルダーなどの総合的なアクセサリに至るまで、完璧に連携したシステムを提供しています。

一般注文データ

種別	BB-CV AITB 3X10 OR	バージョン
注文番号	2911380000	カバーフード (端子), Wemid
GTIN (EAN)	4099986532557	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/24 12:03:28 CEST

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	BB-CV AITB 3X10 BL	バージョン
注文番号	2918930000	カバーフード (端子, Wemid
GTIN (EAN)	4099986575516	
数量	10 Stück	

絶縁



バスバータップは絶縁されているため、片手でのフィンガーセーフを提供します。一方で、色分け絶縁は、中立導体や PE などの各電位を示します。

一般注文データ

種別	ZB 4K SW	バージョン
注文番号	0475310000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 黒色, 幅: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190008406	スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 4K GE/GN	バージョン
注文番号	0475360000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190188047	M 3, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 35K SW M6X16	バージョン
注文番号	0502610000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 14 mm,
GTIN (EAN)	4008190332587	M 6, スチール
数量	20 Stück	
種別	ZB 35K BL M6X16	バージョン
注文番号	0502680000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 35 mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190004385	幅: 14 mm, M 6, スチール
数量	20 Stück	
種別	ZB 4G GN/GE	バージョン
注文番号	0322160000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 7.4 mm,
GTIN (EAN)	4008190014278	M 3, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZF 4 S BL	バージョン
注文番号	1814660000	端子 (バスバー接続)
GTIN (EAN)	4032248302956	
数量	50 Stück	
種別	ZB 16K BL	バージョン
注文番号	0502880000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190014186	M 4, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZF 4 S	バージョン
注文番号	1814680000	端子 (バスバー接続)
GTIN (EAN)	4032248302949	
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/24 12:03:28 CEST

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZB 4G BL	バージョン
注文番号	0322180000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 7.4 mm,
GTIN (EAN)	4008190050504	M 3, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZF 4 S GN	バージョン
注文番号	1814670000	端子 (バスバー接続)
GTIN (EAN)	4032248302963	
数量	50 Stück	
種別	ZB 16K GE/GN	バージョン
注文番号	0502860000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190188795	M 4, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZBE 6K BL	バージョン
注文番号	0525980000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 青色, 6 mm ² , 幅:
GTIN (EAN)	4008190060886	8 mm, M 4, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZBE 6K SW	バージョン
注文番号	0525910000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 黒色, 幅: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190977054	M 4, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZBE 6K GE/GN	バージョン
注文番号	0525960000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 黄色, 緑色, 幅: 8
GTIN (EAN)	4008190145026	mm, M 4, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 35K GE/GN M6X16	バージョン
注文番号	0502660000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 14 mm,
GTIN (EAN)	4008190052294	M 6, スチール
数量	20 Stück	
種別	ZB 4G SW	バージョン
注文番号	0322110000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 7.4 mm,
GTIN (EAN)	4008190189310	M 3, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 4K GG HENSEL	バージョン
注文番号	1824560000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 6 mm,
GTIN (EAN)	4032248330973	スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 4K BL	バージョン
注文番号	0475380000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 4 mm ² , 幅:
GTIN (EAN)	4008190010942	6 mm, M 3, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 16K SW	バージョン
注文番号	0502810000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190332563	スチール
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/24 12:03:28 CEST