

## SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, 7/8 インチ, 取り付けスレッド: M 20, 極数: 5, 撚線/ケーブル長: 0.2 m
注文番号	<a href="#">1398710000</a>
種別	SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20
GTIN (EAN)	4050118200607
数量	1 Stück

作成日 2024/09/04 1:30:40 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 46 g

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブルグランド	M 20	コーディング	なし
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
プラグイン回数	≥ 100	保護度合い	IP67, ねじ込み
定格電圧	300 V	定格電流	8 A
定格電流	8 A (4 極および5 極)、10 A (3 極)	接点材質	CuZn
接続方式	ソケットコネクタ	接触表面	金メッキ
極数	5		

## 一般データ

ケーブルグランド	M 20
ケーブル長	0.2 m
コア断面積	0.75 mm <sup>2</sup>
コーディング	なし
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
プラグイン回数	≥ 100
保護度合い	IP67, ねじ込み
取り付けスレッド	M 20
取り付けトルク	最小: 11.8 Nm 最大: 12 Nm
取り付けトルク範囲	11.8 ... 12 Nm
定格突入電圧	4,000 V
定格電圧	300 V
定格電圧	300 V
定格電圧 (UL)	600 V
定格電流	8 A
定格電流	8 A (4 極および5 極)、10 A (3 極)
導体外径	-
接点材質	CuZn
接続スレッド	7/8 インチ
接続方式	ソケットコネクタ
接触表面	金メッキ
撚線/ケーブル長	0.2 m
極数	5
締付けトルク	1.5 Nm

## 分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03
ECLASS 14.0	27-44-01-03		

作成日 2024/09/04 1:30:40 CEST

## SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
RoHS 対応状況	準拠

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E307231

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

# SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26



D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 配線図



## 極スキーム

