

HDC HP 250 M CM3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

バージョン	HDC挿入, ピン, クリンプ接続
注文番号	1415410000
種別	HDC HP 250 M CM3
GTIN (EAN)	4050118216370
数量	1 Stück

HDC HP 250 M CM3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	41.21 g
------	---------

一般データ

ハロゲン不使用	false	接続方式	クリンプ接続
材質	銅合金	種別	ピン
色	黒色		

バージョン

接続方式	クリンプ接続	材質	銅合金
------	--------	----	-----

分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

重要なメモ

製品情報	目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することが出来ます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。
------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	1487780000_00_11_13_BPZ_HDC_HP250-550_web.pdf
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC HP 250 M CM3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クリンプ接点 CM3



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC-C-M3-SM10.0AG	バージョン
注文番号	1682300000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, ピン, 導体断面、最大: 10,
GTIN (EAN)	4008190474034	回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-M3-SM6.0AG	バージョン
注文番号	1682280000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, ピン, 導体断面、最大: 6, 回
GTIN (EAN)	4008190474010	転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-M3-SM1.5AG	バージョン
注文番号	1698120000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, ピン, 導体断面、最大: 1.5,
GTIN (EAN)	4008190885038	回転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-M3-SM4.0AG	バージョン
注文番号	1682260000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, ピン, 導体断面、最大: 4, 回
GTIN (EAN)	4008190473990	転, 銅合金
数量	100 Stück	
種別	HDC-C-M3-SM2.5AG	バージョン
注文番号	1698140000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, CM 3, ピン, 導体断面、最大: 2.5,
GTIN (EAN)	4008190885052	回転, 銅合金
数量	100 Stück	