

**INLAY CC-M 70/48****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

注文番号	<a href="#">1415940000</a>
種別	INLAY CC-M 70/48
GTIN (EAN)	4050118217247
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 18:01:15 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	120 mm	奥行き (インチ)	4.724 inch
高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
幅	76 mm	幅 (インチ)	2.992 inch
正味重量	65 g		

## 一般データ

バージョン	3標識のホルダー	動作温度範囲、最大	130 °C
動作温度範囲、最小	-55 °C	幅	76 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 9.1	19-14-92-90
ECLASS 10.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90
ECLASS 14.0	19-14-90-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

## INLAY CC-M 70/48

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 使用例

