

## RS SD26F HD UNC4.40 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

クランピングヨーク接続技術を備えた高密度 SUB-D プラグインコネクタからの信号を送信するパッシブインターフェース。

- 両コネクタ間の接続は 1 対 1 で、15 ~ 62 極のオスおよびメスコネクタが含まれています。
- SUB-D 金属製ハウジングにより、これらのコネクタはアナログ信号の伝送やシールドケーブルの接続に最適です。
- 必要に応じてテンションクランプ接続します。

## 一般注文データ

バージョン	インターフェース, RSSD, 高密度SUB-Dプラグインコネクタ, 26 極ソケット, ねじ接続
注文番号	<a href="#">1428140000</a>
種別	RS SD26F HD UNC4.40 S
GTIN (EAN)	4050118232424
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:25:33 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## RS SD26F HD UNC4.40 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	71 mm	奥行き (インチ)	2.795 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.756 inch
幅	55 mm	幅 (インチ)	2.165 inch
正味重量	99.98 g		

## 温度

保管温度	-40...60 °C	動作温度	-25...50 °C
------	-------------	------	-------------

## 接続データ

制御側の接続	高密度SUB-Dプラグインコネクタ	接地	いいえ
接続 (フィールド側)	LL3R 5.08 mm	極数 (コントロール側)	26 極ソケット

## 評価データ

定格電圧	125 V AC / 175 V DC	接続ごとの定格電流	1 A
------	---------------------	-----------	-----

## 接続フィールド

クランプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
スリーブ付フレキシブル、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	スリーブ付フレキシブル、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
フレキシブル、最大H05 (07) V-K	4 mm <sup>2</sup>	フレキシブル、最小 H05 (07) V-K	0.5 mm <sup>2</sup>
プラスチックカラー付属スリーブ、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	固定式、最大 H05 (07) V-U	6 mm <sup>2</sup>
固定式、最小 H05 (07) V-U	0.5 mm <sup>2</sup>	接続方式	ねじ接続
最大配線断面、AWG	AWG 12	最小配線断面、AWG	AWG 26
締付けトルク、最大	0.6 Nm	締付けトルク、最小	0.5 Nm
被覆剥き長さ	6 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

## 絶縁協調 (EN50178)

準拠	DIN EN 50178	定格絶縁電圧	125V AC / 175 V DC
サージ電圧カテゴリー	II	汚染度レベル	2
パルス電圧テスト (1,2/50µs)	1.15 kV	絶縁テスト電圧 AC	0.65 kV

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aeee3697a

作成日 2024/07/04 6:25:33 CEST

## RS SD26F HD UNC4.40 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Declaration of Conformity](#)

製品変更通知

[20200907 Technical change to RS SD HD family](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

# RS SD26F HD UNC4.40 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

