

IE-FM6Z2LO0005MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

組立済 IE ケーブル、光ファイバー

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | パッチケーブル、両面印刷ユニットのクリップ 付属, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 5 m |
| 注文番号 | 1433930050 |
| 種別 | IE-FM6Z2LO0005MLD0LD0-X |
| GTIN (EAN) | 4050118242546 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/10/02 8:07:26 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-FM6Z2LO0005MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|------|----------|-------------|
| 長さ | 5 m | 長さ (インチ) | 196.85 inch |
| 正味重量 | 51 g | | |

温度

| | |
|------|-------------|
| 動作温度 | -20 °C...70 |
|------|-------------|

ケーブル特有の規格

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| ツイストペアデバイス接続ケーブルの仕様 | IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2 | 対称通信ケーブル配線確認の仕様 | IEC 61935-3 |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|

一般基準

| | |
|--------|--------------|
| コネクタ規格 | IEC 61754-20 |
|--------|--------------|

標準

| | |
|--------|--------------|
| コネクタ規格 | IEC 61754-20 |
|--------|--------------|

ケーブルの機械的特性と材料特性

| | | | |
|------------|-------|---------------|-------------|
| ハロゲン | いいえ | 延焼耐性 | IEC 60754-2 |
| 最小曲げ半径、繰返し | 40 mm | 最小曲げ半径 (1回のみ) | 20 mm |

ケーブル構造

| | | | |
|--------|------------|-------|--------------|
| ケーブル配置 | ZIPCORD | コアの直径 | 62.5 µm |
| シースカラー | 橙色 | シース直径 | 2.0 * 4.1 mm |
| シース素材 | LSZH | 一次被覆 | 245 µm |
| 標準形状 | I-V (ZN) H | | |

プラグ

| | | | |
|------|--|------|---|
| プラグ右 | LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded | 左プラグ | LC-Duplex, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし |
|------|--|------|---|

プラグ、右

| | |
|------|--|
| プラグ右 | LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
|------|--|

プラグ、左

| | |
|------|---|
| 左プラグ | LC-Duplex, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし |
|------|---|

光ファイバ

| | | | |
|----------|--|-----|--|
| ファイバーの種類 | GOF, マルチモード, OM1 | 帯域幅 | 850 nmで ≥ 200 MHz*km, 1300 nmで ≥ 600 MHz*km |
| 減衰 | 850 nmで ≤ 3.1 dB/km, 1300 nmで ≤ 0.8 dB/km | | |

作成日 2024/10/02 8:07:26 CEST

IE-FM6Z2LO0005MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002607 | ETIM 7.0 | EC002607 |
| ETIM 8.0 | EC002607 | ETIM 9.0 | EC002607 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|--------|---|
| ユーザ文書 | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

IE-FM6Z2LO0005MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面



IE-FM6Z2LO0005MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

V0 material



スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。

利点：

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が 16.0 mm² より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VT SF 5/21 MC NE WS V0 | バージョン |
| 注文番号 | 1689470001 | SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白 |
| GTIN (EAN) | 4008190872571 | 色 |
| 数量 | 160 Stück | |
| 種別 | VT SF 6/21 MC NE WS V0 | バージョン |
| 注文番号 | 1730560001 | SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白 |
| GTIN (EAN) | 4008190954611 | 色 |
| 数量 | 160 Stück | |