

## IE-FSMD2UE0020MSDESDEX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、光ファイバブレークアウトケーブル

## 一般注文データ

バージョン	ドラグラインケーブル, SC IP 67 プッシュプル V14メタル, SC IP 67 プッシュプル V14メタル, 9 µm, PUR, 20 m
注文番号	<a href="#">1449420200</a>
種別	IE-FSMD2UE0020MSDESDEX
GTIN (EAN)	4050118258523
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:18:20 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-FSMD2UE0020MSDESDEX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	20 m	長さ (インチ)	787.402 inch
正味重量	683 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...80 °C	動作温度	-40 °C...80
取り付け温度	-20 °C...60 °C		

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24
--------	--

## 標準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24
--------	--

## ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン	いいえ	曲げサイクル	100,000
最小曲げ半径、繰返し	77 mm	最小曲げ半径 (1回のみ)	25 mm

## ケーブル構造

ケーブル配置	ブレークアウトドラッグライ ン	コアの直径	9 µm
シースカラー	黒色	シース直径	6 mm
シース素材	PUR	一次被覆	245 µm

## プラグ

プラグ右	SC, IP67, male contact, straight, PushPull V14, plug, Zinc diecast, unshielded	左プラグ	SC, IP67, オス型接点, 直線, PushPull V14, プラグ, 垂鉛 ダイカスト, シールドなし
------	---	------	--

## プラグ、右

プラグ右	SC, IP67, male contact, straight, PushPull V14, plug, Zinc diecast, unshielded
------	---

## プラグ、左

左プラグ	SC, IP67, オス型接点, 直線, PushPull V14, プラグ, 垂鉛 ダイカスト, シールドなし
------	--

## 光ファイバ

インサート喪失	≤ 0.5dB	ファイバーの種類	シングルモード, OS 2
リターンロス (緩衝)	≥ 40 dB	減衰	1310 nmで≤0.4 dB/km

作成日 2024/07/04 6:18:20 CEST

## IE-FSMD2UE0020MSDESDEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 分類

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


**IE-FSMD2UE0020MSDESDEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

詳細図面



## IE-FSMD2UE0020MSDESDEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## V0 material



スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。

## 利点：

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が 16.0 mm<sup>2</sup> より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

## 一般注文データ

種別	VT SF 5/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	<a href="#">1689470001</a>	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190872571	色
数量	160 Stück	
種別	VT SF 6/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	<a href="#">1730560001</a>	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190954611	色
数量	160 Stück	