

VG M40 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Ex e (安全増防爆) の爆発危険区域での使用に適した真鍮製ケーブルグランド。これらは、最新標準規格 IEC/EN 60079-0 に準拠し、必要な ATEX 証明書を取得しています。

一般注文データ

バージョン	VG Ex MS (Ex真鍮ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1460090000
種別	VG M40 EXE MS
GTIN (EAN)	4050118266207
数量	10 Stück

作成日 2024/10/02 7:13:39 CEST

VG M40 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	59 mm	高さ (インチ)	2.323 inch
長さ	59 mm	長さ (インチ)	2.323 inch
正味重量	219 g		

温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

一般的情報

AF サイズ 1	45 mm	AF サイズ 2	45 mm
GWDR の保護度合い	IP66, IP68	O リング	NBR
ねじ山長さ	18 mm	インストールのガイドライン	組立指示を参照
クランプインサート	ネオプレン	ケーブルグランド	測定基準
シールインサート	CR	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	はい	保護度合い	IP66, IP68 - 6バール (30 分)
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
外付スレッド	M 40	外側ケーブル直径、最大	32 mm
外側ケーブル直径、最小	22 mm	材質	真鍮、ニッケルメッキ
標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31	注：保護等級	設置手順の情報を確認してください。

証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	IMQ 11 ATEX 038 X	証明書番号、ケーブルグランド (GOST)	POCC TR.05.B04161
識別	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68		

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-04	ECLASS 13.0	27-14-08-04
ECLASS 14.0	27-14-08-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

重要なメモ

製品情報	エンクロージャーの壁の肉厚が 3 mm 以下の場合 (Klippon STBエンクロージャーなど)、追加のフラットシール (GWDR NP) を使用する必要があります。 追加の平面ガスケットはパッケージングユニットに含まれています。
------	---

作成日 2024/10/02 7:13:39 CEST

VG M40 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可 EAC; ATEX

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

VG M40 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M40 MS	バージョン
注文番号	1737030000	SKMU MS（真鍮製ロックナット）、ロックナット, M 40, 5 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956509	鍮、ニッケルメッキ
数量	50 Stück	