

GZ 10.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

過電流に対する保護のため、500 mA から 12.5 A までの寸法が 6.3 x 32 mm のカートリッジヒューズを提供します。

一般注文データ

バージョン	小型ヒューズ, 即効性, 10 A, G-Si.6.3 x 32
注文番号	1460640000
種別	GZ 10.0A/F
GTIN (EAN)	4050118266801
数量	10 Stück

GZ 10.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	6.3 mm	奥行き (インチ)	0.248 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.26 inch
幅	6.3 mm	幅 (インチ)	0.248 inch
正味重量	2.476 g		

システム仕様

バージョン	ヒューズ付属品
-------	---------

ヒューズカートリッジ

カートリッジヒューズ	G-Si.6.3 x 32	バージョン	ヒューズ付属品
光学機能表示	該当なし	定格遮断性能	1.5 kA
溶融積分	240 A²s	特徴	即効性
色	薄いグレー	電力出力 (@ 1.5インチ)	4 W
電圧降下	150 mV	電流	10 A

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

色	薄いグレー
---	-------

評価データ

定格電圧	500 V	定格電流	10 A
------	-------	------	------

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
--------	---------	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/07/04 7:06:09 CEST