

VG M32 EXI BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Ex e (安全増防爆) や Ex i (本質安全防爆) の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。
ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの -60 °C までの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEX および IECEx 認証を取得しています。

一般注文データ

バージョン	VG Exi 4J (Exプラスチック製ケーブルグランド 4J Exi) , ケーブルグランド, ストレート, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分) , ポリアミド6
注文番号	1461080000
種別	VG M32 EXI BL
GTIN (EAN)	4050118267211
数量	10 Stück

作成日 2024/07/24 10:38:04 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VG M32 EXI BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	43 mm	高さ (インチ)	1.693 inch
正味重量	39.3 g		

温度

動作温度	-40 °C...80 °C
------	----------------

一般的情報

AF サイズ 1	42 mm	AF サイズ 2	42 mm
GWDR の保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分)	UL 94 可燃性等級	HB
ねじ山長さ	15 mm	インストールのガイドライン	組立指示を参照
ケーブルグランド	測定基準	シールインサート	CR
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	はい
保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分)	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	M 32
外側ケーブル直径、最大	25 mm	外側ケーブル直径、最小	18 mm
材質		標準	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31
衝撃耐性	ポリアミド6 4 J ATEXバージョン	防爆タイプ	本質安全防爆構造 Ex i

証明書番号ケーブルグランド

承認条件	ATEX, IECEx	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X	識別	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-02	ECLASS 13.0	27-14-08-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可	CE; EAC; ATEX; IECEx; INMETRO
ROHS	適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/24 10:38:04 CEST

VG M32 EXI BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M32 MS	バージョン
注文番号	1737020000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 32, 4 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956493	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 Stück	