

RS F20 X3 IN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

冗長性対応のインターフェースは、さまざまな IEC 60603-13 コネクタで提供されています。これにより、新システムをテストする際に、さまざまなコントローラが同時に動作するわけではありませんが、並列で動作することが可能になります。

一般注文データ

注文番号	1461210000
種別	RS F20 X3 IN
GTIN (EAN)	4050118266948
数量	1 Stück

RS F20 X3 IN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	50 mm	奥行き (インチ)	1.969 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.756 inch
幅	40 mm	幅 (インチ)	1.575 inch
正味重量	57 g		

温度

保管温度	-40...60 °C	動作温度	-25...50 °C
------	-------------	------	-------------

接続データ

制御側の接続	IEC60603-13/DIN41651 に準拠したプラグインコネ クタ×3	接地	いいえ
極数 (コントロール側)	20 極		

評価データ

定格電圧	50 V AC / 70 V DC	接続ごとの定格電流	0.5 A
合計動作電流	3 A		

分類

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92
ECLASS 12.0	27-33-02-92	ECLASS 13.0	27-33-02-92

絶縁協調 (EN50178)

準拠	DIN EN 50178	定格絶縁電圧	50 V AC / 70 V DC
サージ電圧カテゴリ	II	汚染度レベル	2
絶縁テスト電圧 AC	0.35 kV		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

承認

認可



ROHS 適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Declaration of Conformity
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/07/04 6:28:51 CEST

RS F20 X3 IN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

