

## PAC-S1500-HE20-V3-2M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm<sup>2</sup> または 0.25 mm<sup>2</sup> の多極 LIYY または LYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLIYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 注文番号       | <a href="#">1462110025</a>                   |
| 種別         | PAC-S1500-HE20-V3-2M5                        |
| GTIN (EAN) | 4099986582354                                |
| 数量         | 1 Stück                                      |

## PAC-S1500-HE20-V3-2M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |       |
|------|-------|
| 正味重量 | 311 g |
|------|-------|

## 温度

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| 保管温度 | -10...60 °C | 動作温度 | -10...50 °C |
|------|-------------|------|-------------|

## 一般データ

|              |                          |            |   |
|--------------|--------------------------|------------|---|
| インターフェースコネクタ | フラットケーブルコネクタ<br>HE10 20P | ケーブル       | ケーブルLiYY                                    |
| ケーブル長        | 2.5 m                    | コネクタ PLC 側 | SIEMENS S71500<br>6ES7592-1AM00-0XB0<br>40P |
| 外径           | 8.6 ± 1 mm               | 導体断面積      | 0.25 mm <sup>2</sup>                        |
| 最適<br>極数、最小  | デジタル信号<br>20 極           | 材質         | PVC   |

## 電気データ

|                 |                   |           |          |
|-----------------|-------------------|-----------|----------|
| パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A               | 合計電流、最大   | 3 A      |
| 定格電圧            | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | 容量配線 / 配線 | 300 pF/m |
| 抵抗              | 80 m/m            | 高電圧テスト    | 1 KV/1s  |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|      |  |
|------|--|
| カタログ | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|------|--|