

## FUCR RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



## DCS マーシャリング

DCS マーシャリングの革新的な PRV 端子台は、プッシュイン接続、ネジ接続 (WMF) を特徴とする多機能 DCS マーシャリング端子で、パネル内のスペースを節約するだけでなく、プロセス制御システムにおいて、より効果的な信号伝送を保証します。

## 一般注文データ

バージョン	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 赤色, 6.3 A, 旋回, プラグ接続可能, V-0, Wemid
注文番号	<a href="#">1469160000</a>
種別	FUCR RT
GTIN (EAN)	4050118275063
数量	10 Stück

作成日 2024/10/04 1:25:22 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## FUCR RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	40.5 mm	奥行き (インチ)	1.594 inch
高さ	38 mm	高さ (インチ)	1.496 inch
幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
正味重量	6.3 g		

## 温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C
-----------	--------	-----------	--------

## システム仕様

バージョン	ヒューズカートリッジ
-------	------------

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 材料データ

材質	Wemid	色	赤色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
--------	---------	---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>