

HDC HP ABGH COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



防護ハウジングは、加圧ダイキャスト使用の耐海水性アルミニウムから製造されます。

このハウジングシリーズは、高い耐水性やダスト保護、特に高い衝撃耐性を特徴とします。

高度な2段階の表面被覆により、信頼性が長期にわたって確保されます。

すべてのネジ、クリンプ接点、その他の外装部品は、耐食性を備えたステンレススチールで製造されています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, カバー
注文番号	1473470000
種別	HDC HP ABGH COVER
GTIN (EAN)	4050118279917
数量	1 Stück

HDC HP ABGH COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	41.3 mm	幅 (インチ)	1.626 inch
直径	55 mm	正味重量	121 g

温度

制限温度	-40 °C ... 120 °C
------	-------------------

一般データ

エンクロージャーの材質	アルミニウムダイキャスト	シリーズ	HighPower
シール材	EPDM	種別	カバー
色	黒色 (RAL 9005相当)	表面仕上	粉体塗装

寸法

幅	41.3 mm
---	---------

分類

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	58992_HDC_HP_ABGH_COVER_00_BLATT.pdf
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN