

## RS ELCOF 38/38LM S


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ELCO 接点のインサートは、電力発電所、精製工場、さまざまな製造工程のアプリケーションで使用され、安定性と信頼性の高い信号伝送が必要な場合に、どこでも使用できます。ELCO コネクタは、信頼性の高い接続システムと高い信号容量の両方を備えています。

RS ELCO インターフェースおよび組立済 PAC ELCO ケーブルのラインナップは、これらの要件に合わせて特別に設計されたソリューションです。

## 一般注文データ

バージョン	インターフェース, RS ELCO, プリント基板用プラグインコネクタ, 38, LP2N 5.08mm
注文番号	<a href="#">1480770000</a>
種別	RS ELCOF 38/38LM S
GTIN (EAN)	4050118289527
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:51:05 CEST

## RS ELCOF 38/38LM S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	60 mm	奥行き (インチ)	2.362 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.756 inch
幅	105 mm	幅 (インチ)	4.134 inch
正味重量	200 g		

## 温度

保管温度	-40...60 °C	動作温度	-25...50 °C
------	-------------	------	-------------

## 接続データ

コネクタアライメント	左	制御側の接続	プリント基板用プラグインコネクタ
接地	いいえ	接点材質 (制御側)	リン青銅合金
接続 (フィールド側)	LP2N 5.08mm	極性ハードウェア分類	1
極数 (コントロール側)	38 極メス型		

## 評価データ

定格電圧	150 V AC / 200 V DC	接続ごとの定格電流	1.5 A
合計動作電流	57 A		

## 接続フィールド

クランプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
スリーブ付フレキシブル、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	スリーブ付フレキシブル、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
フレキシブル、最大 H05 (07) V-K	4 mm <sup>2</sup>	フレキシブル、最小 H05 (07) V-K	0.5 mm <sup>2</sup>
プラスチックカラー付属スリーブ、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	固定式、最大 H05 (07) V-U	6 mm <sup>2</sup>
固定式、最小 H05 (07) V-U	0.5 mm <sup>2</sup>	接続方式	クランプヨークねじ接続
最大配線断面、AWG	AWG 26	最小配線断面、AWG	AWG 12
締付けトルク、最大	0.6 Nm	締付けトルク、最小	0.5 Nm
被覆剥き長さ	6 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

## 絶縁協調 (EN50178)

準拠	DIN EN 50178	定格絶縁電圧	< 150 V AC
サージ電圧カテゴリ	II	汚染度レベル	2
パルス電圧テスト (1,2/50µs)	2.5 kV	絶縁テスト電圧 AC	0.8 kV

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a		

作成日 2024/07/04 6:51:05 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

**RS ELCOF 38/38LM S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

承認

認可



ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
ユーザ文書	<a href="#">Table of connections</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**RS ELCOF 38/38LM S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

