

## FP DUO LED DC SA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 省エネ 非常灯 (長寿命,

## • DIN EN 60598-2-22 に準拠して開発・使用)

- 過酷な環境条件 (衝撃および振動、温度範囲) に対応した LED 照明
- 蛍光灯より高いエネルギー効率と耐用期間
- 多電圧入力 (20 V...60 VDC)により、世界中で使用可能
- 高防火性分類 V0
- 両側へのビーム方向
- 5 W 電源

## バージョン

- ヘビーデューティコネクタとラウンドコネクタ搭載差し込み式
- 組立済 2.5 mm<sup>2</sup>

## 一般注文データ

注文番号	<a href="#">1488500000</a>
種別	FP DUO LED DC SA
GTIN (EAN)	4050118298642

## FP DUO LED DC SA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	208 mm	奥行き (インチ)	8.189 inch
高さ	128 mm	高さ (インチ)	5.039 inch
幅	104 mm	幅 (インチ)	4.094 inch
長さ	271 mm	長さ (インチ)	10.669 inch
正味重量	602 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...55 °C
湿度	92 % @ 25 °C		

## 一般データ

LED 動作耐用年数	> 50.000 h	LEDモジュールの形状	その他
UL 94 可燃性等級	V-0	たわみ振幅	1.5 mm (2-9 Hz)
サージ電圧カテゴリー	II	シリコン	いいえ
ハロゲン	あり (PVCケーブル)	ピーク加速度、タイプL	70 m/s <sup>2</sup>
事前組立済コネクタ断面積	2.5 mm <sup>2</sup>	保護度合い	IP54
保護等級	II	光度	5,000 cd
光電流 (両方向の合計)	496 lm	加速度の振幅	5 m/s <sup>2</sup> (@ 9-200 Hz)
効率性クラス (EU指令No. 874/2012に準拠)	E	取り付け位置、取り付け通知	任意
取り付け方式	ねじ取り付け	定格電圧	24 V
導体断面積、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	導体直径、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
小電流	496 lm	振動耐性 EN 60721-3-3	クラス3M3正弦波、固定
接続方式	オープンケーブル端/長さ 2 m	汚染度	2
淡色 (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K	短絡保護	はい, 内部
絶縁電圧	< 500 V (ハウジング/PE)	耐衝撃性 EN 60721-3-3	クラス3M3ポータブル
配線種別	Heluwind WK 103w - ねじれ2x2.5 mm <sup>2</sup>	高さ	≤ 3000 m

## IEC 60598-1に準拠した公称データ

DC 入力電圧範囲	20...60 V DC	公称出力	5 W
定格電流	0.2 A		

## 分類

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9.1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd6db3a5-1a47-48d8-a5e3-fdd82ef75173

## FP DUO LED DC SA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS

適合

UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (cULus)

E345151

## ダウンロード

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

## FP DUO LED DC SA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

