

FP MONO LED DC SA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



省エネ 非常灯 (長寿命,

• DIN EN 60598-2-22 に準拠して開発・使用)

- 過酷な環境条件 (衝撃および振動、温度範囲) に対応した LED 照明
- 蛍光灯より高いエネルギー効率と耐用期間
- 多電圧入力 (20 V...60 VDC)により、世界中で使用可能
- 高防火性分類 V0
- 片側へのビーム方向
- 5 W 電源

バージョン

- ヘビーデューティコネクタとラウンドコネクタ搭載差し込み式
- 組立済 2.5 mm²

一般注文データ

注文番号	1488520000
種別	FP MONO LED DC SA
GTIN (EAN)	4050118298666

FP MONO LED DC SA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	208 mm	奥行き (インチ)	8.189 inch
高さ	55 mm	高さ (インチ)	2.165 inch
幅	104 mm	幅 (インチ)	4.094 inch
長さ	208 mm	長さ (インチ)	8.189 inch
正味重量	602 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...55 °C
湿度	92 % @ 25 °C		

一般データ

LED 動作耐用年数	> 50.000 h	LEDモジュールの形状	その他
UL 94 可燃性等級	V-0	たわみ振幅	1.5 mm (2-9 Hz)
サージ電圧カテゴリー	II	シリコン	いいえ
ハロゲン	あり (PVCケーブル)	ピーク加速度、タイプL	70 m/s ²
事前組立済コネクタ断面積	2.5 mm ²	保護度合い	IP54
保護等級	II	光度	6,000 cd
加速度の振幅	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)	効率性クラス (EU指令No. 874/2012に準拠)	F
取り付け位置、取り付け通知	任意	取り付け方式	ねじ取り付け
定格電圧	24 V	導体断面積、最小	0.5 mm ²
導体直径、最大	2.5 mm ²	小電流	393 lm
振動耐性 EN 60721-3-3	クラス3M3正弦波、固定	接続方式	オープンケーブル端/長さ 2 m
汚染度	2	淡色 (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K
短絡保護	はい, 内部	絶縁電圧	< 500 V (ハウジング/PE)
耐衝撃性 EN 60721-3-3	クラス3M3ポータブル	配線種別	Heluwind WK 103w - ねじれ2x2.5 mm ²
高さ	≤ 3000 m		

IEC 60598-1に準拠した公称データ

DC 入力電圧範囲	20...60 V DC	公称出力	5 W
定格電流	0.2 A		

分類

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9.1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	cfe9d4bf-2d88-4e4b-aa73-fe200a7615a0

作成日 2024/07/02 6:04:39 CEST

FP MONO LED DC SA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E345151

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

FP MONO LED DC SA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

