

## KQI-M4/-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| 注文番号       | <a href="#">1492200000</a>  |
| 種別         | KQI-M4/-1   |
| GTIN (EAN) | 4050118302301   |
| 数量         | 100 Stück   |

作成日 2024/07/24 11:56:30 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## KQI-M4/-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |        |
|------|--------|
| 正味重量 | 0.79 g |
|------|--------|

## コネクタ

|             |                     |             |                   |
|-------------|---------------------|-------------|-------------------|
| カラーの内径 (d4) | 4 mm                | フランジ内径 (d2) | 4.3 mm            |
| 導体断面        | 1 mm <sup>2</sup>   | 導体断面、最大     | 1 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、最小     | 0.5 mm <sup>2</sup> | 接続長さ (l)    | 18 mm             |
| 材質 / プラスチック | PC                  | 穴           | M 4               |
| 絶縁          | 使用可能                | 識別色         | 赤色                |
| 軸の内径 (d1)   | 1.6 mm              | 軸の外径 (d3)   | 8 mm              |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|        |  |
|--------|--|
| カタログ   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| ブローシャー |  |

**KQI-M4/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## KQI-M4/-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Crimping tools



## 絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | CTI 6 G                    | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">9202850000</a> | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円ク  |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | リンプ, パラレルクリンプ                              |
| 数量         | 1 Stück                    |  |
| 種別         | HTI 15                     | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">9014400000</a> | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 2.5mm², ダブ |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              | ルクリンプ                                      |
| 数量         | 1 Stück                    |  |
| 種別         | CTI 6                      | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">9006120000</a> | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダ |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | ブルクリンプ                                     |
| 数量         | 1 Stück                    |  |