

## KQN-M3/-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | ケーブルラグ、終端, 0.5 mm² - 1 mm² |
| 注文番号       | <a href="#">1493740000</a> |
| 種別         | KQN-M3/-1                  |
| GTIN (EAN) | 4050118303568              |
| 数量         | 100 Stück                  |

## KQN-M3/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |        |
|------|--------|
| 正味重量 | 0.57 g |
|------|--------|

## コネクタ

|             |                     |           |                   |
|-------------|---------------------|-----------|-------------------|
| フランジ内径 (d2) | 3.2 mm              | 導体断面、最大   | 1 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、最小     | 0.5 mm <sup>2</sup> | 接続長さ (l)  | 11 mm             |
| 穴           | M 3                 | 絶縁        | 利用できない            |
| 軸の内径 (d1)   | 1.6 mm              | 軸の外径 (d3) | 6 mm              |
| 軸の長さ (a)    | 5 mm                |           |                   |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|        |  |
|--------|--|
| カタログ   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| ブローシャー |  |

## KQN-M3/-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面



## KQN-M3/-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Crimping tools



## 非絶縁コネクタ対応クリンプツール

ローレルケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HTN 21                     | バージョン                                     |
| 注文番号       | <a href="#">9014610000</a> | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², インデントクリン |
| GTIN (EAN) | 4008190152734              | ブ   |
| 数量         | 1 Stück                    |   |