

ES APG 80 AEH 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

バージョン	50mm ² , トラピースクリンプ
注文番号	1502050000
種別	ES APG 80 AEH 50
GTIN (EAN)	4050118310252
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 8:19:55 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ES APG 80 AEH 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 411.2 g

クリンプインサート

クリンプ幅	24 mm	クリンプ幅 (mm)	24
クリンプ断面銅	50		

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	トラピースクリンプ
ケーブルラグ断面積	公称 50 mm ²

接点の説明

クリンプ範囲、最大	50 mm ²	導体直径、最大. AWG	1
-----------	--------------------	--------------	---

分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	