

ES APG 80 AEH 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

| | |
|------------|-------------------------------|
| バージョン | 70mm ² , トラピースクリンプ |
| 注文番号 | 1502070000 |
| 種別 | ES APG 80 AEH 70 |
| GTIN (EAN) | 4050118310306 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/11/05 19:12:14 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ES APG 80 AEH 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | |
|------|---------|
| 正味重量 | 405.6 g |
|------|---------|

クリンプインサート

| | | | |
|---------|-------|------------|----|
| クリンプ幅 | 24 mm | クリンプ幅 (mm) | 24 |
| クリンプ断面銅 | 70 | | |

ツールデータクリンピング

| | |
|----------------|-----------------------|
| クリンプタイプ/プロファイル | トラピースクリンプ |
| ケーブルラグ断面積 | 公称 70 mm ² |

接点の説明

| | | | |
|-----------|--------------------|--------------|-----|
| クリンプ範囲、最大 | 70 mm ² | 導体直径、最大. AWG | 2/0 |
|-----------|--------------------|--------------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001282 | ETIM 7.0 | EC001282 |
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

ダウンロード

| | |
|--------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | |