

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

バージョン	50mm ² , WMクリンプ
注文番号	1502500000
種別	ES APG 80 WM 50
GTIN (EAN)	4050118310658
数量	1 Stück

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	346.3 g
------	---------

クリンプインサート

クリンプ幅	12 mm	クリンプ幅 (mm)	12
クリンプ断面銅	50		

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	WMクリンプ
ケーブルラグ断面積	公称 50 mm ²

接点の説明

クリンプ範囲、最大	50 mm ²	導体直径、最大. AWG	1
-----------	--------------------	--------------	---

分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KQN-M12/-50	バージョン
注文番号	1493170000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M8/-50	バージョン
注文番号	1493150000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M20/-50	バージョン
注文番号	1493530000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M16/-50	バージョン
注文番号	1493180000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M6/-50	バージョン
注文番号	1493510000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
数量	50 Stück	
種別	KQN-M10/-50	バージョン
注文番号	1493160000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
数量	50 Stück	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-50 S	バージョン
注文番号	1494820000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M10/-50 S	バージョン
注文番号	1494840000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
数量	25 Stück	
種別	KRN-M8/-50 S	バージョン
注文番号	1494830000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
数量	25 Stück	

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KSN/-50	バージョン
注文番号	1492820000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
数量	50 Stück	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M10/-50 45	バージョン
注文番号	1496290000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
数量	50 Stück	
種別	KWN-M6/-50 45	バージョン
注文番号	1496270000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
数量	50 Stück	
種別	KWN-M8/-50 45	バージョン
注文番号	1496280000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
数量	50 Stück	
種別	KWN-M12/-50 45	バージョン
注文番号	1496300000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
数量	50 Stück	

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPLN/-50	バージョン
注文番号	1492930000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302684	
数量	100 Stück	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/50	バージョン
注文番号	1493070000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302691	
数量	100 Stück	

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M16/-50 90	バージョン
注文番号	1496000000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M8/-50 90	バージョン
注文番号	1495970000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M12/-50 90	バージョン
注文番号	1495990000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M20/-50 90	バージョン
注文番号	1494710000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M14/-50 90	バージョン
注文番号	1494650000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
数量	100 Stück	

作成日 2024/10/08 6:38:51 CEST

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M6/-50 90	バージョン
注文番号	1495950000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
数量	100 Stück	
種別	KWN-M10/-50 90	バージョン
注文番号	1495980000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
数量	100 Stück	

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWPN-M8/-50 90	バージョン
注文番号	1497590000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M12/-50 90	バージョン
注文番号	1497620000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M16/-50 90	バージョン
注文番号	1497630000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
数量	100 Stück	
種別	KWPN-M10/-50 90	バージョン
注文番号	1497610000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
数量	100 Stück	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-50	バージョン
注文番号	1498660000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307948	
数量	50 Stück	

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M14/-50	バージョン
注文番号	1495750000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M12/-50	バージョン
注文番号	1496620000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M6/-50	バージョン
注文番号	1496590000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M8/-50	バージョン
注文番号	1496600000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M16/-50	バージョン
注文番号	1496630000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
数量	100 Stück	

作成日 2024/10/08 6:38:51 CEST

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M20/-50	バージョン
注文番号	1495840000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
数量	100 Stück	
種別	KRN-M10/-50	バージョン
注文番号	1496610000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
数量	100 Stück	

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-50	バージョン
注文番号	1494750000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304381	
数量	50 Stück	

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M6/-50	バージョン
注文番号	1498510000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
数量	100 Stück	
種別	KP-M20/-50	バージョン
注文番号	1498120000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
数量	100 Stück	

作成日 2024/10/08 6:38:51 CEST

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KP-M10/-50	バージョン
注文番号	1498080000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
数量	100 Stück	
種別	KP-M16/-50	バージョン
注文番号	1498110000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
数量	100 Stück	
種別	KP-M12/-50	バージョン
注文番号	1498090000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
数量	100 Stück	
種別	KP-M8/-50	バージョン
注文番号	1498070000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
数量	100 Stück	
種別	KP-M14/-50	バージョン
注文番号	1498570000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
数量	100 Stück	

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別	APG 80	バージョン
注文番号	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
数量	1 Stück	