

## ES APG 80 DIN 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

バージョン	120mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
注文番号	<a href="#">1502790000</a>
種別	ES APG 80 DIN 120
GTIN (EAN)	4050118310832
数量	1 Stück

作成日 2024/09/04 1:41:14 CEST

## ES APG 80 DIN 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 315 g

## クリップインサート

クリップ幅	16 mm	クリップ幅 (mm)	16
クリップ断面銅	120		

## ツールデータクリンピング

クリップタイプ/プロファイル	インデントクリップ
ケーブルラグ断面積	公称 120 mm <sup>2</sup>

## 接点の説明

クリップ範囲、最大	120 mm <sup>2</sup>	導体直径、最大. AWG	4/0
-----------	---------------------	--------------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	