

## HSS 6.4-19.1 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

## 一般注文データ

バージョン	導体およびケーブルマーカ―、6.4 - 19.1 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">1505820000</a>
種別	HSS 6.4-19.1 EL Y30M
GTIN (EAN)	4050118314311
数量	1 Stück
互換性を有するプリンター	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

作成日 2024/11/05 19:52:22 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HSS 6.4-19.1 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	0.77 mm	奥行き (インチ)	0.03 inch
幅	30.9 mm	幅 (インチ)	1.217 inch
長さ	30,000 mm	長さ (インチ)	1,181.1 inch
正味重量	285 g		

## 温度

動作温度範囲	-55...135 °C
--------	--------------

## 一般データ

ハロゲン	はい	動作温度範囲	-55...135 °C
動作温度範囲、最大	135 °C	動作温度範囲、最小	-55 °C
印刷文字	非搭載	印刷種別	ニュートラル
幅	30.9 mm	推奨業種	プラント製造, エネルギー, 機器メーカー, 機械
材質	ポリオレフィン	色	黄色
長さ	30,000 mm		

## 導体およびケーブルマーカー

テキストフィールドの幅	0 mm	テキストフィールドの高さ	30.7 mm
ハロゲン	はい	収縮率	3:1
導体外径	6.4 - 19.1 mm	導体外径、最大	19.1 mm
導体外径、最小	6.4 mm	導体断面、最大	70 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	16 mm <sup>2</sup>	接続配線の断面	16 - 70 mm <sup>2</sup>
推奨収縮温度	90 °C		

## 分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 重要なメモ

製品情報	外付けロールホルダー、1302920000 が必要
------	---------------------------

## HSS 6.4-19.1 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



ROHS

適合

UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (cURus)

E366310

## ダウンロード

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

**HSS 6.4-19.1 EL Y30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## HSS 6.4-19.1 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	THM MMP EXT.RH
注文番号	<a href="#">1302920000</a>
GTIN (EAN)	4050118102307
数量	1 Stück
種別	MULTIMARK ROLLER 115
注文番号	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
数量	1 Stück
種別	MULTIMARK ROLLER 30
注文番号	<a href="#">1357430000</a>
GTIN (EAN)	4050118160253
数量	1 Stück

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1426210000</a>	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118228823	
数量	1 Stück	