

LADEGERAET EPG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	
注文番号	1509370000
種別	LADEGERAET EPG
GTIN (EAN)	4050118318630
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 16:52:08 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

LADEGERAET EPG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	178 mm	奥行き (インチ)	7.008 inch
高さ	78 mm	高さ (インチ)	3.071 inch
幅	150 mm	幅 (インチ)	5.905 inch
正味重量	512 g		

技術データ

充電時間	0.5 h	消費電力	90 W
電圧範囲	12 / 14.4 / 18 V	電氣的接続	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

分類

ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ECLASS 9.1	21-05-92-01	ECLASS 10.0	21-05-92-01
ECLASS 11.0	21-05-29-01	ECLASS 12.0	21-05-29-01
ECLASS 13.0	21-05-29-01	ECLASS 14.0	21-05-29-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	