

HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

一般注文データ

バージョン	導体およびケーブルマーカ-、2.4 - 4.8 mm, 白色
注文番号	1513270000
種別	HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M
GTIN (EAN)	4050118321005
数量	1 Stück
互換性を有するプリンター	2599430000 2599440000

作成日 2024/07/24 10:04:54 CEST

HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.9 mm	奥行き (インチ)	0.035 inch
幅	7.6 mm	幅 (インチ)	0.299 inch
長さ	30,000 mm	長さ (インチ)	1,181.1 inch
正味重量	287 g		

温度

動作温度範囲	-55...105 °C
--------	--------------

一般データ

ハロゲン	いいえ	ロールあたりの数	1
動作温度範囲	-55...105 °C	動作温度範囲、最大	105 °C
動作温度範囲、最小	-55 °C	印刷文字	非搭載
印刷種別	ニュートラル	幅	7.6 mm
材質	ポリオレフィン	色	白色
長さ	30,000 mm		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	収縮率	2:1
導体外径	2.4 - 4.8 mm	導体外径、最大	4.8 mm
導体外径、最小	2.4 mm	導体断面、最大	4 mm ²
導体断面、最小	0.75 mm ²	接続配線の断面	0.75 - 4 mm ²
推奨収縮温度	90 °C		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

重要なメモ

製品情報	外付けロールホルダー、1302920000 が必要
------	---------------------------

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN ISO 4589-2 1999 EN 45545-2:2020
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/24 10:04:54 CEST

HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	バージョン
注文番号	1426210000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118228823	
数量	1 Stück	

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MM PLUS ROLLER 110
注文番号	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
数量	1 Stück

HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別 THM MMP ROLLER 115

注文番号 [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 Stück

種別 THM MMP ROLLER 30

注文番号 [1357430000](#)

GTIN (EAN) 4050118160253

数量 1 Stück

種別 THM MMP EXT.RH

注文番号 [1302920000](#)

GTIN (EAN) 4050118102307

数量 1 Stück