

HDC DG 24B IP68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティコネクタを使用できます。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 筐体アクセサリ
注文番号	1525270000
種別	HDC DG 24B IP68
GTIN (EAN)	4050118330625
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 8:32:58 CEST

HDC DG 24B IP68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.3 g

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

バージョン

BG	8	サイズ	8
シーリング	シリコン	色 (RAL)	RAL 3020

分類

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	59884_HDC_DG_24B_IP68_CUSTOMER_DRAWING_C
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN