

BLZ/SL KO BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



続すべきものだけを接続：適切な場所に適切な接続を提供します。

コーディングエレメントとロックングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます。

コーディングエレメントとロックングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。ワイドミュラーでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用し、事前に仕様を設定することができます。

プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を防止します。

利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, 黒色, 極数: 1
注文番号	1545710000
種別	BLZ/SL KO BK BX
GTIN (EAN)	4008190087142
数量	50 Stück
製品データ	
パッケージ	箱

作成日 2024/07/04 20:45:36 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

BLZ/SL KO BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.8 g

材料データ

絶縁材	PBT GF	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	UL 94 可燃性等級	V-0
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	100 °C
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	100 °C

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済 IEC 60664-1, IEC 61984

梱包

パッケージ	箱	VPE 長	90 mm
VPE幅	70 mm	VPEの高さ	42 mm

分類

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-04-92	ECLASS 9.1	27-44-04-92
ECLASS 10.0	27-44-04-92	ECLASS 11.0	27-46-04-01
ECLASS 12.0	27-46-04-01	ECLASS 13.0	27-46-04-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

重要なメモ

IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
注意事項	• 平均温度 50 °C、最大湿度 70%、36ヶ月の長期保存が可能

承認

ROHS 適合

技術データ

ダウンロード



承認/証明書/適合証明書	Declaration of the Manufacturer
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL DRIVES EN MB DEVICE MANUF. EN FL DRIVES DE FL BUILDING SAFETY EN FL APPL LED LIGHTING EN FL INDUSTR.CONTROLS EN FL MACHINE SAFETY EN FL HEATING ELECTR EN FL APPL INVERTER EN FL_BASE_STATION_EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN




The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmüller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding



		1545710000	black	BLZ-KO SW	socket block / pin header black			
		1573010000	orange	BLZ-KO OR	socket block / pin header orange			
		order number	colour	title	usage			
<div>General tolerance: DIN ISO 2768-mK</div> <div></div> <div></div> <div>Scale: 10:1</div> <div>Supersedes: .</div>						Cat.no.: .		
		92434/0 10.04.17 HERTEL_S		16	<div>Weidmüller</div> <div></div>		C 62110	02
		Modification		Drawing no.			Issue no.	
					Date	Name	Sheet 01	of 01 sheets
		Drawn	21.05.2015	HERTEL_S	<div>KO BLZ../SL ..</div> <div>KODIERELEMENT ACCESSORY</div>			
		Responsible		HERTEL_S				
		Checked	18.04.2017	HELIS_MA				
		Approved		LANG_T	Product file: BLZ 5.08			
						7147		