

JB 25-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社の等電位化端子台は、拡張システムでも確実に集積化された等電位化を実現します。

一般注文データ

バージョン	電位分電器端子, ねじ接続, 接続数: 2, 黄銅色
注文番号	1547500000
種別	JB 25-50
GTIN (EAN)	4050118387445
数量	10 Stück

JB 25-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	24 mm	奥行き (インチ)	0.945 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.26 inch
幅	33 mm	幅 (インチ)	1.299 inch
正味重量	134.505 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-40°C bis +75°C
連続動作温度、最大	130 °C		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

クランプネジ	M 6	クランプ範囲、最大	50 mm ²
クランプ範囲、最小	10 mm ²	接続数	2
接続断面、撚線、最大	50 mm ²	接続方向	横向きに
接続方式	ねじ接続	締付けトルク、最小	5 Nm
被覆剥き長さ	33 mm	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	50 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最大	50 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最小	10 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	50 mm ²		

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	ねじ接続
-----------	------

システム仕様

エンドカバープレートの要求	いいえ	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	2	内部で交差接続されたレベル	いいえ

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

材質	真鍮	色	黄銅色
----	----	---	-----

評価データ

汚染度	3
-----	---

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-19

作成日 2024/07/04 7:07:56 CEST

JB 25-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	233a6569-7068-4d0c-aa40-90d1ca672d0b

重要なメモ

製品情報	IEC 60947-7-2 準拠の品質で、M6x9 ネジ使用のケーブルビットへの機能等電位ボンディングおよび保護等電位ボンディングの搭載に使用できます
------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
技術文書	Drawing
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

JB 25-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット



アレンレンチ は、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン
注文番号	9008850000	取付けツール
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 Stück	