

CAN SUB-D M12 180 TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

一般注文データ

バージョン	SUB-D
注文番号	1555290000
種別	CAN SUB-D M12 180 TERM
GTIN (EAN)	4050118361216
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:41:11 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CAN SUB-D M12 180 TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	14.8 mm	奥行き (インチ)	0.583 inch
高さ	80.7 mm	高さ (インチ)	3.177 inch
幅	31 mm	幅 (インチ)	1.22 inch
正味重量	90 g		

温度

湿度	+25 °Cで最大75%、結露しないこと
----	----------------------

sub-Dコネクタの技術仕様

BUS インターフェース	D-Sub 9極, ソケット	BUS、ケーブルインターフェース	M12 Aコード、ピン+ソケット
インターロック	UNC4-40	データレート	1 Mbps
ハウジングの温度範囲	-20...+70 °C	ハウジング主要材質	ZnAl
プラグイン回数	≥ 200	プログラミングインターフェース	いいえ
保護度合い	IP30	外向きエルボ	180°
湿度	+25 °Cで最大75%、結露しないこと	終端抵抗あり	はい

分類

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcaaf625

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN