

## CLI M 2-4 GE/SW F CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CLI M 識別マーカ―は CLI MH キャリアストリップにスライドし、ケーブルストラップを固定します。このシステムは特に、大型導体およびケーブル断面面積に適しています。

利点：

- ケーブルマーカ―およびパイプマーカ―対応の組み合わせマーカ―
- ひとつのサイズで直径 16 mm<sup>2</sup> 以上すべてに対応
- 無制限の組み合わせオプション
- 閉じた状態で、恒久的に取り付けられたマーカ―
- 非常に高い可読性

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | CableLine, 導体およびケーブルマーカ―, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, 黄色 |
| 注文番号       | <a href="#">1568301647</a>                             |
| 種別         | CLI M 2-4 GE/SW F CD                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190065676  |
| 数量         | 500 Stück  |

作成日 2024/10/08 6:05:02 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CLI M 2-4 GE/SW F CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 3 mm    | 奥行き (インチ) | 0.118 inch |
| 高さ   | 4 mm    | 高さ (インチ)  | 0.157 inch |
| 幅    | 11.3 mm | 幅 (インチ)   | 0.445 inch |
| 正味重量 | 0.146 g |           |            |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -30...80 °C |
|--------|-------------|

## 一般データ

|                  |                        |     |
|------------------|------------------------|-----|
| UL 94 可燃性等級      | V-0                    |     |
| ハロゲン             | はい                     |     |
| バージョン            | CD                     |     |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム                 | リール |
| 動作温度範囲           | -30...80 °C            |     |
| 動作温度範囲、最大        | 80 °C                  |     |
| 動作温度範囲、最小        | -30 °C                 |     |
| 印刷               | F                      |     |
| 印刷の配置            | 水平                     |     |
| 印刷文字             | 大文字                    |     |
| 印刷方法             | 熱エンボス加工                |     |
| 印刷種別             | 標準                     |     |
| 印刷色              | 黒色                     |     |
| 幅                | 11.3 mm                |     |
| 抵抗コード準拠の素材色      | 4                      |     |
| 推奨業種             | プロセス, 機械               |     |
| 材質               | PVC、ソフト、カドミウムなし        |     |
| 組み合わせごとのマーカース数   | 1 リール = 導体およびケーブルマーカース |     |
| 色                | 黄色                     |     |

## 導体およびケーブルマーカース

|         |                          |         |                    |
|---------|--------------------------|---------|--------------------|
| ハロゲン    | はい                       | 導体外径    | 10 - 317 mm        |
| 導体外径、最大 | 317 mm                   | 導体外径、最小 | 10 mm              |
| 導体断面、最大 | 500 mm <sup>2</sup>      | 導体断面、最小 | 16 mm <sup>2</sup> |
| 接続配線の断面 | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |         |                    |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

作成日 2024/10/08 6:05:02 CEST

## CLI M 2-4 GE/SW F CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

製品変更通知

[PCN CableLine\\_DE](#)[PCN CableLine\\_EN](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

**CLI M 2-4 GE/SW F CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



図に類似

## CLI M 2-4 GE/SW F CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ホルダー



CLI M 識別マーカは CLI MH キャリアストリップにスライドし、ケーブルストラップを固定します。このシステムは特に、大型導体およびケーブル断面面積に適しています。

利点：

- ケーブルマーカおよびパイプマーカ対応の組み合わせマーカ
- ひとつのサイズで直径 16 mm<sup>2</sup> 以上すべてに対応
- 無制限の組み合わせオプション
- 閉じた状態で、恒久的に取り付けられたマーカ
- 非常に高い可読性

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | CLI MH 70 HSTR             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0524400000</a> | CableLine, アクセサリ, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, 黒色  |
| GTIN (EAN) | 4008190075057              |  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |
| 種別         | CLI MH 110 HSTR            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0189400000</a> | CableLine, アクセサリ, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190144784              |  |
| 数量         | 100 Stück                  |  |