

CLI M 2-4 GE/SW I CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CLI M 識別マーカ―は CLI MH キャリアストリップにスライドし、ケーブルストラップを固定します。このシステムは特に、大型導体およびケーブル断面面積に適しています。

利点：

- ケーブルマーカ―およびパイプマーカ―対応の組み合わせマーカ―
- ひとつのサイズで直径 16 mm² 以上すべてに対応
- 無制限の組み合わせオプション
- 閉じた状態で、恒久的に取り付けられたマーカ―
- 非常に高い可読性

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | CableLine, 導体およびケーブルマーカ―, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, 黄色 |
| 注文番号 | 1568301653 |
| 種別 | CLI M 2-4 GE/SW I CD |
| GTIN (EAN) | 4008190166816 |
| 数量 | 500 Stück |

作成日 2024/09/04 4:40:15 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CLI M 2-4 GE/SW I CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 3 mm | 奥行き (インチ) | 0.118 inch |
| 高さ | 4 mm | 高さ (インチ) | 0.157 inch |
| 幅 | 11.3 mm | 幅 (インチ) | 0.445 inch |
| 正味重量 | 0.148 g | | |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -30...80 °C |
|--------|-------------|

一般データ

| | | |
|------------------|------------------------|-----|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | |
| ハロゲン | はい | |
| バージョン | CD | |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム | リール |
| 動作温度範囲 | -30...80 °C | |
| 動作温度範囲、最大 | 80 °C | |
| 動作温度範囲、最小 | -30 °C | |
| 印刷 | I | |
| 印刷の配置 | 水平 | |
| 印刷文字 | 大文字 | |
| 印刷方法 | 熱エンボス加工 | |
| 印刷種別 | 標準 | |
| 印刷色 | 黒色 | |
| 幅 | 11.3 mm | |
| 抵抗コード準拠の素材色 | 4 | |
| 推奨業種 | プロセス, 機械 | |
| 材質 | PVC、ソフト、カドミウムなし | |
| 組み合わせごとのマーカース数 | 1 リール = 導体およびケーブルマーカース | |
| 色 | 黄色 | |

導体およびケーブルマーカース

| | | | |
|---------|--------------------------|---------|--------------------|
| ハロゲン | はい | 導体外径 | 10 - 317 mm |
| 導体外径、最大 | 317 mm | 導体外径、最小 | 10 mm |
| 導体断面、最大 | 500 mm ² | 導体断面、最小 | 16 mm ² |
| 接続配線の断面 | 16 - 500 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

作成日 2024/09/04 4:40:15 CEST

CLI M 2-4 GE/SW I CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

製品変更通知

[PCN CableLine_DE](#)[PCN CableLine_EN](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

CLI M 2-4 GE/SW I CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



図に類似

CLI M 2-4 GE/SW I CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ホルダー



CLI M 識別マーカは CLI MH キャリアストリップにスライドし、ケーブルストラップを固定します。このシステムは特に、大型導体およびケーブル断面面積に適しています。

利点：

- ケーブルマーカおよびパイプマーカ対応の組み合わせマーカ
- ひとつのサイズで直径 16 mm² 以上すべてに対応
- 無制限の組み合わせオプション
- 閉じた状態で、恒久的に取り付けられたマーカ
- 非常に高い可読性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | CLI MH 110 HSTR | バージョン |
| 注文番号 | 0189400000 | CableLine, アクセサリ, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190144784 | |
| 数量 | 100 Stück | |
| 種別 | CLI MH 70 HSTR | バージョン |
| 注文番号 | 0524400000 | CableLine, アクセサリ, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190075057 | |
| 数量 | 100 Stück | |