

VG 21-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
注文番号	1569020000
種別	VG 21-K68
GTIN (EAN)	4008190032234
数量	25 Stück

作成日 2024/07/04 6:20:09 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VG 21-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	37 mm	高さ (インチ)	1.457 inch
長さ	48 mm	長さ (インチ)	1.89 inch
正味重量	20.8 g		

温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

一般的情報

AF サイズ	33 mm	AF サイズ 1	33 mm
GWDR の保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分)	UL 94 可燃性等級	V-2
ねじ山長さ	11 mm	アダプター接続用トルク、最大	4 Nm
アダプター接続用トルク、最小	3 Nm	キャップナットのトルク、最小	5 Nm
ケーブルグランド	PG	シリコン	いいえ
シールインサート	CR	スレッドピッチ	1.59 mm
ハロゲン	はい	ロックナットのトルク、最小	3 Nm
ロックナット最大トルク	4 Nm	保護度合い	IP67, IP68 - 5パール (30 分)
保護等級 (UL)	Type 4X	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	PG 21
外側ケーブル直径、最大	18 mm	外側ケーブル直径、最小	13 mm
材質	ポリアミド6	締付けトルク	8 Nm
袋ナット最大トルク	6 Nm		

証明書番号ケーブルグランド

承認条件	DNV, UL, cULus	証明書番号、ケーブルグランド (UL)	E-199260 - BS 16
証明書番号、ケーブルグランド (cULus)	E-199260 - BS 16		

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可	
----	---

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/04 6:20:09 CEST

VG 21-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity - Standard plastic cable gland made from Polyamide 6 - DE PS2480 210608 002ISS00
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

VG 21-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン製フラットガスケット – GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG21-PO	バージョン
注文番号	1719490000	GWDR PO (平形ガスケット – ポリエチレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352752	21, ポリエチレン
数量	100 Stück	

ネオプレン製フラットガスケット – GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG21-NP	バージョン
注文番号	1719590000	GWDR NP (平形ガスケット – ネオプレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352851	21, ネオプレン
数量	100 Stück	

VG 21-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグラウンドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU PG21-K GR	バージョン
注文番号	1698220000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット) , ロックナット, PG 21, 7
GTIN (EAN)	4008190884758	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
数量	100 Stück	