

VG 9-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール (30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1569070000
種別	VG 9-MS68
GTIN (EAN)	4008190116262
数量	50 Stück

作成日 2024/07/02 6:01:24 CEST

VG 9-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	23.5 mm	高さ (インチ)	0.925 inch
長さ	29.5 mm	長さ (インチ)	1.161 inch
正味重量	17.32 g		

温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

一般的情報

AF サイズ	17 mm	AF サイズ 1	17 mm
AF サイズ 2	17 mm	GWDR の保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分) , IP69K
O リング	NBR	ねじ山長さ	6 mm
アダプター接続用トルク、最大	4.5 Nm	アダプター接続用トルク、最小	3.5 Nm
キャップナットのトルク、最小	5.5 Nm	クランピングインサート	ポリアミド
ケーブルグランド	PG, PG 9	シーリング	NBR
シールインサート	CR	スレッドピッチ	1.41 mm
ハロゲン	はい	保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分) , IP69K
保護等級 (UL)	Type 4X	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	PG 9
外側ケーブル直径、最大	8 mm	外側ケーブル直径、最小	4 mm
材質	真鍮、ニッケルメッキ	締付けトルク	4 Nm
袋ナット最大トルク	6.5 Nm		

証明書番号ケーブルグランド

承認条件	DNV, UL, cULus	証明書番号、ケーブルグランド (GERMLLOYD)	E-14047
証明書番号、ケーブルグランド (UL)	E-199260	証明書番号、ケーブルグランド (cULus)	E-199260

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

承認

認可	
ROHS	適合

作成日 2024/07/02 6:01:24 CEST

VG 9-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

VG 9-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU PG9-MS	バージョン
注文番号	1694080000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 9, 2.8 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190872243	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 Stück	

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG9-NP	バージョン
注文番号	1719550000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG 9,
GTIN (EAN)	4008190352813	ネオプレン
数量	100 Stück	

VG 9-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG9-PO	バージョン
注文番号	1719450000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352707	9, ポリエチレン
数量	100 Stück	