

VG 11-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ |
| 注文番号 | 1569080000 |
| 種別 | VG 11-MS68 |
| GTIN (EAN) | 4008190088231 |
| 数量 | 50 Stück |

作成日 2024/07/02 5:43:58 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VG 11-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|------------|
| 高さ | 26 mm | 高さ (インチ) | 1.024 inch |
| 長さ | 32 mm | 長さ (インチ) | 1.26 inch |
| 正味重量 | 25.64 g | | |

温度

| | |
|------|-----------------|
| 動作温度 | -40 °C...100 °C |
|------|-----------------|

一般的情報

| | | | |
|----------------|------------|----------------|---|
| AF サイズ | 20 mm | AF サイズ 1 | 20 mm |
| AF サイズ 2 | 20 mm | GWDR の保護度合い | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分) , IP69K |
| O リング | NBR | ねじ山長さ | 6 mm |
| アダプター接続用トルク、最大 | 5.5 Nm | アダプター接続用トルク、最小 | 4.5 Nm |
| キャップナットのトルク、最小 | 6.5 Nm | クランピングインサート | ポリアミド |
| ケーブルグランド | PG, PG 11 | シーリング | NBR |
| シールインサート | CR | スレッドピッチ | 1.41 mm |
| ハロゲン | はい | 保護度合い | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分) , IP69K |
| 保護等級 (UL) | Type 4X | 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | 外付スレッド | PG 11 |
| 外側ケーブル直径、最大 | 10 mm | 外側ケーブル直径、最小 | 5 mm |
| 材質 | 真鍮、ニッケルメッキ | 締付けトルク | 5 Nm |
| 袋ナット最大トルク | 7.5 Nm | | |

証明書番号ケーブルグランド

| | | | |
|---------------------|----------------|-------------------------------|----------|
| 承認条件 | DNV, UL, cULus | 証明書番号、ケーブルグランド (GERMLLOYD) | E-14047 |
| 証明書番号、ケーブルグランド (UL) | E-199260 | 証明書番号、ケーブルグランド (cULus) | E-199260 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

承認

| | |
|------|---|
| 認可 |  |
| ROHS | 適合 |

作成日 2024/07/02 5:43:58 CEST

VG 11-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

| | |
|--------------|---|
| 承認/証明書/適合証明書 | EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00 |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | |

VG 11-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SKMU PG11-MS | バージョン |
| 注文番号 | 1694090000 | SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 11, 3 mm, 真 |
| GTIN (EAN) | 4008190872250 | 鍮、ニッケルメッキ |
| 数量 | 100 Stück | |

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | GWDR PG11-NP | バージョン |
| 注文番号 | 1719560000 | GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG |
| GTIN (EAN) | 4008190352820 | 11, ネオプレン |
| 数量 | 100 Stück | |

VG 11-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグラントに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | GWDR PG11-PO | バージョン |
| 注文番号 | 1719460000 | GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, PG |
| GTIN (EAN) | 4008190352714 | 11, ポリエチレン |
| 数量 | 100 Stück | |