

VG 13,5-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 13.5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1569090000
種別	VG 13,5-MS68
GTIN (EAN)	4008190177089
数量	50 Stück

作成日 2024/07/02 6:00:34 CEST

VG 13,5-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	25.5 mm	高さ (インチ)	1.004 inch
長さ	31 mm	長さ (インチ)	1.22 inch
正味重量	28.5 g		

温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

一般的情報

AF サイズ	22 mm	AF サイズ 1	22 mm
AF サイズ 2	22 mm	GWDR の保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分) , IP69K
O リング	NBR	ねじ山長さ	6.5 mm
アダプター接続用トルク、最大	6 Nm	アダプター接続用トルク、最小	5 Nm
キャップナットのトルク、最小	7.5 Nm	クランピングインサート	ポリアミド
ケーブルグランド	PG	シーリング	NBR
シールインサート	CR	スレッドピッチ	1.41 mm
ハロゲン	はい	保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分) , IP69K
保護等級 (UL)	Type 4X	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	PG 13.5
外側ケーブル直径、最大	12 mm	外側ケーブル直径、最小	6 mm
材質	真鍮、ニッケルメッキ	締付けトルク	5.5 Nm
袋ナット最大トルク	8.5 Nm		

証明書番号ケーブルグランド

承認条件	DNV, UL, cULus	証明書番号、ケーブルグランド (GERMILLOYD)	E-14047
証明書番号、ケーブルグランド (UL)	E-199260	証明書番号、ケーブルグランド (cULus)	E-199260

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

承認

認可	
ROHS	適合

作成日 2024/07/02 6:00:34 CEST

VG 13,5-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

VG 13,5-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU PG13,5-MS	バージョン
注文番号	1694100000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 13.5, 3 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190872267	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 Stück	

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG13,5-NP	バージョン
注文番号	1719570000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352837	13.5, ネオプレン
数量	100 Stück	

VG 13,5-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG13,5-PO	バージョン
注文番号	1719470000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352721	13.5, ポリエチレン
数量	100 Stück	